

**Garant****GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319136 50
GTIN	4067263238126
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

$h_5$	50 mm
Szárszélesség $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó