

HOLEX

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, műanyag lábakkal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	949633 2
GTIN	4067263642824
Árucikk kategória	92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel.

Műanyag lábakkal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság hátul	2180 mm
----------------	---------

Fix polclapok száma	1
Lakathoz	igen
Ferde tető	igen
Ruhaakasztó rudak száma	1
Szélesség	600 mm
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Rekeszek száma	2
Polclap szélessége	298 mm
Magasság elől	1950 mm
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Mélység	500 mm
Súly	42 kg
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Polclap mélysége	477 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 mm
Váz kivitele	Acél lábak
Egyedi színben szállítható	nem
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Szabvány	DIN 4547
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény