

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	100 mm
Teljes hossz L _{ges}	55 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15,7 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarási szög α _{max}	0,16 fok
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	91,6 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------