

**Garant****Fogókulcs, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813501 300
GTIN	4067263031475
Árucikk kategória	81A

**Leírás****Kivitel:**

**Párhuzamos** vezetésű, **sim**a szorítópofák; krómozott kivitel.

**Fogazott beállítás** gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése **racsnielv szerinti utánállítást** tesz lehetővé.

Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású szárnak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.

**Lézerezett skála** (első oldal **metrikus** és hátoldal **colos**), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

**Felhasználás:**

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. **kíméletes megfogására**.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	0 - 68 mm
Pofa hossza	32 mm
Teljes hossz	300 mm
Termék fajtája	Fogókulcs