



Hasított közpersely Hütéssel, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302177 8
GTIN	4060576155081
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó **32 mm befogási Ø-vel**.

Műszaki leírás

Ø D	32 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Teljes hossz L	62,5 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm

Termék fajtája

Szűkítőpersely