



## Villás rátűző szerszám, Kulcsnyílás: 16mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 657323 16     |
| GTIN              | 4580135821788 |
| Árucikk kategória | 66F           |

### Leírás

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplímélet a nyomatékulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímélettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

Nyomatékulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

### Műszaki leírás

|             |        |
|-------------|--------|
| Magasság h  | 5 mm   |
| Rátűző szár | Ø 6 mm |
| Szélesség b | 26 mm  |
| Kulcsnyílás | 16 mm  |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Alapméret S    | 25 mm         |
| Termék fajtája | Villás rátűző |