



Villás rátűző szerszám, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657323 10
GTIN	4580135821733
Árucikk kategória	66F

Leírás

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékkulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

Műszaki leírás

Szélesség b	20 mm
Alapméret S	25 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Magasság h	4,5 mm

Rátűző szár	Ø 6 mm
Termék fajtája	Villás rátűző