



## Villás rátűző szerszám, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657323 17
GTIN	4580135821795
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

Nyomatékulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

### Műszaki leírás

Rátűző szár	Ø 6 mm
Szélesség b	27 mm
Alaplíméret S	25 mm
Kulcsnyílás	17 mm

Magasság h	5 mm
Termék fajtája	Villás rátűző