



## Egyenes csiszoló akku, Típus: 71230661



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Porálló és nagy teljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**
- **Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.**

Hosszú orsónyak. A hosszú, karcsú nyak mély benyúlást tesz lehetővé a munkadarabba (pl. csövek belső csiszolása).

#### Tartalom:

Szorítópatron  $\varnothing$  6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, szállítókoszor. **Akku és töltőkészülék nélkül.**

#### Figyelem:

Az egyenes csiszolók max.  $\varnothing$  12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

A hozzávaló akkukat a 073856 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális szorítópatron $\varnothing$	8 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Gyártó jelölése	AGSZ 18-90 LBL AS
Fordulatszám-tartomány	2900 - 9000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Súly	1,6 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Egyenes csiszoló