

Garant GRIDLINE

GARANT Szekrényalapzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 1200X800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetők ki.

Szekrényalapzat, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polcokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (jobbra): 50; 75; 100; 200 mm

Ajtó hasznos magassága: 425 mm

Rakodópolek száma: 1

Házak száma ajtóval: 1

Házak száma fiókokkal: 1

Figyelem:

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Alapszekrény magassága	710 mm
Teherbírás a felületen elosztva	1000 kg

Váz magassága támasztékkészletekkel	770 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Ajtó hasznos magassága	425 mm
Alapszekrény szélessége	906 mm
Alapszekrény mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12 mm
Rakodópalcok száma	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Alapszekrény