



Csőfogó műanyag szorítópofákkal Feketére foszfátzott felület, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813052 250
GTIN	4003773078470
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Cserélhető 2K műanyag pofákkal.

25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Menetes dugaszokhoz és csatlakozókhoz, valamint krómozott ill. polírozott munkadarabokhoz (szerelvényekhez).

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Feketére foszfátzott felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogási tartomány	75 mm
Pofák kivitele	Műanyag
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csőfogó