



## Áttűzhető egykezes pillanatszorító forgatható markolattal, Befogási tartomány: 600mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860288 600
GTIN	4008158042015
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Felső- és alsórész üvegszál erősítésű poliamidból. Üreges profilsín barnított acélból. A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól. A markolat egyrésztől úgy pozícionálható, hogy optimális pumpálási pozíció és ezáltal jobb erő kifejtés legyen elérhető. Másrészt a markolat a szorítási folyamat után a munkaterületről is kifordítható. Ezáltal több szorító is használható a legszűkebb helyen.

- **2 komponensű műanyag markolat pumpakarral.**
- **Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a markolat elhelyezését a sín körül.**
- **12 fokozatú reteszelő mechanika a szorítási pozíció biztonságos megtartásához.**
- **Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal.**
- **Akár 1400 N szorítóerő.**
- **Szerszám nélküli áthelyezés szorításról feszítésre.**
- **Egykezes használat erőfeszítés nélkül.**

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	600 mm
--------------------	--------

Csúszósín keresztmetszet	18×5 mm
Maximális szorítóerő	1400 Nm
Gyártó jelölése	EZ360
Kinyúlás	80 mm
Feszítési szélesség	195 - 765 mm
Súly	1,06 kg
Termék fajtája	Szorító