

**Garant****Legyezős tárcsa, Ø 25 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555916 180
GTIN	4067263290575
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken. 3 rétegű.

**Felhasználás:**

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint **furatok, belső menetek, csövek** és **mélyesdések** tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. rögzítőcsappal használja.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	eszköz
Szemcseméret	180
Festék	piros
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 25 mm
Ajánlott fordulatszám	10000 min <sup>-1</sup>

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Legyezős tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		