

**Sarokmaró 90° MECH17, Weldon szár, Ø D / Zeff: 40/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Kinyúlási hossz L_1	73 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	136 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	59 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Szár Ø D_s h6	32 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------