



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614853 16
GTIN	4018754239214
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	215 mm
Pofamagasság $h_1$	7,7 mm
Pofaszélesség b	33,4 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	10 mm
Gyűrű $\varnothing$ D	29 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs