



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 21mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614853 21
GTIN	4018754320172
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	275 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	12,5 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	9 mm
Pofaszélesség b	43,5 mm
Gyűrű Ø D	38 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs