



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 24mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614853 24 |
| GTIN | 4018754320202 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Gyűrű Ø D | 45 mm |
| Pofaszélesség b | 48,5 mm |
| Kulcs hossza L | 296 mm |
| Gyűrűmagasság h ₂ | 13,5 mm |
| Pofamagasság h ₁ | 11 mm |
| Fogak száma | 72 |
| Utánfogási szög | 5 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | krómozott |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Végütköző a pofa oldalán | nem |
| Tartófunkció a pofa oldalán | nem |
| billenthető fej | nem |
| Racsni, irányváltós | igen |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |