



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614853 18
GTIN	4018754239238
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	8,4 mm
Kulcs hossza L	240 mm
Gyűrűmagasság h_2	11,5 mm
Gyűrű $\varnothing D$	32 mm
Pofaszélesség b	38 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs