



## Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	786001 7
GTIN	4058546404208
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával.

#### Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

### Műszaki leírás

Spirálhossz	55 mm
Szár Ø	7 mm
Teljes hossz	100 mm
Fúró Ø	7 mm

Szerszáanyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró