



Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	786001 10
GTIN	4058546404260
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műkőbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Műszaki leírás

Fúró Ø	10 mm
Teljes hossz	110 mm
Szár Ø	10 mm
Spirálhossz	60 mm

Szerszáanyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró