



## Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	786001 4
GTIN	4058546404109
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával.

#### Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

### Műszaki leírás

Spirálhossz	35 mm
Fúró Ø	4 mm
Szár Ø	4 mm
Teljes hossz	70 mm

Szerszámananyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró