



Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	786001 3
GTIN	4058546404086
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Műszaki leírás

Szár Ø	3 mm
Teljes hossz	60 mm
Fúró Ø	3 mm
Spirálhossz	30 mm

Szerszáanyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró