



## Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	786001 6
GTIN	4058546404154
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával.

#### Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műkőbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

### Műszaki leírás

Fúró Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	60 mm

Szerszámanyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró