

Garant**Kompakt vlies tárcsa, Ø 115 mm, Szemcseméret: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567005 150
GTIN	4067263516682
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az **egy műveletben történő leválasztást és finiselést. Középkemény** kivitel, **fokozott agresszivitás és élstabilitás**. Általános sorjázó munkákhoz, könnyű leválasztó csiszoláshoz finom felületi finissel.

Felhasználás:

Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min⁻¹).

Műszaki leírás

Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Keménységi fok	eszköz
Kivitel	6 A medium
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Finomsági fok	eszköz
Szemcseméret	150
Furat Ø	22,23 mm
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Alak leírása	lapos
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		