

Garant GREENPLUS

Kesztyű pár, Kesztyűméret: 10**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094337 10 |
| GTIN | 4067263723806 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

Az új **GARANT GreenPlus** kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.

A fenntartható, univerzális kesztyű 86%-ban **újrahasznosított nylon szálból** készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 78%-ban újrahasznosított anyagból).

Ez azt eredményezi, **hogya CO2 lábnyom csökkentése** (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon többcélú kesztyűkhöz képest) páronként 83g (a 9. méretre érvényes). 18-as fonalsűrűségű kötéstechológia a kiváló tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű PU bevonattal. **Érintőképernyőkhöz alkalmas.** Pontosság, rugalmasság és tapintási érzet **száraz munkakörnyezetben.**

Figyelem:

Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|-----------|
| Sorozat | GreenPlus |
| Kesztyűméret | 10 |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| EN 388 | 2121X |
| Hordozóanyag | Nylon |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | zöld / fekete |
| Kötéstechnológia | 18G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |