

Garant GREENPLUS

Kesztyű pár CUT C, Kesztyűméret: 12**Rendelési adatok**

Rendelés száma	094438 12
GTIN	4067263723967
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Az új **GARANT GreenPlus** kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.

A fenntartható, vágás elleni védőkesztyű 30%-ban **újrahasznosított nylon szálból** készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 24%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, **hogy a CO2 lábnyom csökkentése** (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon vágás elleni védőkesztyűhöz képest) páronként 65g (a 9. méretre érvényes). Kellemes hordozóanyag 15-ös fonalsűrűségű kötéstechológiával a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű nitril bevonattal. **Érintőképernyőkhöz alkalmas. Nagy vágásveszéllyel járó száraz munkakörnyezetbe**, valamint **olajos, zsíros és nedves területekre** is alkalmas. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

Figyelem:

Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Műszaki leírás

Sorozat	GreenPlus
Kesztyűméret	12

Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia	15G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X32C
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	zöld / fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű