

mimatic
Roof Systems**Alaptartó Weldon szár, Típus: 25/38****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Árucikk kategória	29B

Leírás**Kivitel:**

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. **Quadrogon kapcsolódás** a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

belső hűtés: igen

Gallér $\varnothing d_1$: 38,2 mm

Gallérhossz L_1 : 60 mm

Teljes hossz L_{ges} : 133 mm

Szár $\varnothing D_s$ h₆: 32 mm

Biztosító alátét: 219847

Lapkacsavar: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Műszaki leírás

Gallérhossz L_1	60 mm
Lapkacsavar	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Gallér $\varnothing d_1$	38,2 mm
Biztosító alátét	219847
Szár $\varnothing D_s$ h ₆	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	133 mm

Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Alátét	219847
Szorítócsavar	219839