

Garant**Turbómaró GARANT Master Uni – közepes, keresztfogazású, Keményfém,
Típus: D0807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540355 D0807
GTIN	4067263736837
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Szárhossz 200 mm (levágható).

Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a turbómaró már a munkadarabba merült.

Műszaki leírás

Alak leírása	Gömb
Fejhossz	7 mm
Fej Ø	8 mm
Teljes hossz	207 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		