



Rendelési adatok

Rendelés száma	701601 180
GTIN	
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint pl. a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez. Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Figyelem:

A 701600 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	KNIPEXtend
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó