



## Rendelési adatok

Rendelés száma	728736 160
GTIN	
Árucikk kategória	73F

## Leírás

Kivitel:

Hajlított pofák V alakú éllel (max. 5 mm külső Ø-ig). Süllyesztett csukló játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához. Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a TerheredTool Clips (TTC-k) a TerheredTools zuhanásvédő felszereléséhez.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 728735 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Él alak	Prizmás él
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

