

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724861 160
GTIN	4003773039600
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.

A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Figyelem:**

A 724860 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élék (kb. 62 HRC).
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó