

Garant**Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860482 120
GTIN	4067263736875
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított. A mozgatható nyomólemez az **integrált orsó rögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magas **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	13,5×6,5 mm
Kinyúlás	60 mm
Befogási tartomány	120 mm
Termék fajtája	Szorító

