

**HOLEX****Fazékkefe Acélhuzal 0,35 mm, Kefe Ø D1×menet M: 65XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Sima huzal, **sodrött** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

**Felhasználás:**

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.

**M14 belső menettel.**

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	20 mm
Biztonsági kitámasztó gyűrű	nem
Sörte vastagsága	0,35 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal

Termék fajtája

Fazékkefe