

HOLEX**Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:
80X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574050 80X18
GTIN	4067263907039
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Sörte vastagsága	0,3 mm
Keferész szélessége L ₁	13 mm
Kefe Ø D ₁	80 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Keferész hossza H ₁	20 mm

Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Kefekorong