

**Garant****Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 105/143mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	274512 105/143
GTIN	4067263950332
Árucikk kategória	21U

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	143 mm
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	105 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Sorozat	Eco

## Adatlap

Max. fogásmélység $t_{\max}$	18 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség $w$	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét