

**Garant****Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrás Ø tartománya: 90/130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274516 90/130
GTIN	4067263950752
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Maximális 1. beszúrési Ø $D_2$	130 mm
Sorozat	Eco
Minimális 1. beszúrési Ø $D_1$	90 mm

Max. fogásmélység $t_{\max}$	21 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség $w$	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét