

Garant**Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 26/39mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274516 26/39 |
| GTIN | 4067263950592 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Max. fogásmélység t_{max} | 18 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 39 mm |
| Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 26 mm |

Adatlap

| | |
|-----------------------|------------------|
| Sorozat | Eco |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |