

**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 140/230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274518 140/230
GTIN	4067263950882
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Eco
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	140 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	230 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.

Max. fogásmélység $t_{\max}$	21 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség $w$	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét