

**mimatic**  
Roof Systems**Alaptartó Weldon szár, Típus: 16/26****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218205 16/26
GTIN	2050001737298
Árucikk kategória	29B

**Leírás****Kivitel:**

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. **Quadrogon kapcsolódás** a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

**Tartalom:**

Szorítólap és szorítócsavar.

belső hűtés: igen

Gallér  $\varnothing d_1$ : 26 mm

Gallérhossz  $L_1$ : 50 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 116 mm

Szár  $\varnothing D_s$  h<sub>6</sub>: 25 mm

Biztosító alátét: 219845

Lapkacsavar: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

**Műszaki leírás**

Biztosító alátét	219845
Gallérhossz $L_1$	50 mm
Szár $\varnothing D_s$ h <sub>6</sub>	25 mm
Gallér $\varnothing d_1$	26 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	116 mm
Lapkacsavar	219837 (SW3; 6,0 Nm)

Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	219837
Alátét	219845