

## ejendals

### Kesztyű pár Tegera® 9125, Kesztyűméret: 7



## Rendelési adatok

Rendelés száma	094398 7
GTIN	7392626064362
Árucikk kategória	04R

## Leírás

### Kivitel:

**Tegera® 9125.** Vízlepergető **szintetikus bőrből (Microthan®)** készült kesztyű **párnázott tenyérrel. Strukturált felület a jobb tapadás érdekében száraz és nedves felületeken.** Fényvisszaverő csíkok a kézfejen a jobb láthatóság érdekében. Rövid modell megerősített mutatóujjal.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	TEGERA PRO 9125
Kesztyűméret	7
Tartalom	6

Kesztyű tulajdonságai	Tépőzár
EN 388	2122X
Hordozóanyag	Poliészter
Bevonat	Műbőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Felhasználási tartomány	Allround
Festék	szürke / fekete / sárga
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Szintetikus bőr
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk