

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 877, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094313 7
GTIN	7340118397979
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 877. Rendkívül vékony a kényelmes viselet és a maximálisan finom tapintásérzet érdekében. Antisztatikus kesztyű **ESD** felhasználáshoz. **Érintőképernyő** kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrostatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Gyártó jelölése	TEGERA 877
Tartalom	6

Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
EN 388	3120X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / fekete
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk