

**Garant****Vario plus Eco tartó egyenes 0°, jobbos, Szárszélesség b: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274500 25
GTIN	4067263120452
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540 sz. Vario plus eco lapkatartó.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	127,5 mm
Szárszélesség b	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
Rögzítőcsavar	279815 24
Rögzítő	279928 7

Szerelősavár	279815 9
Sorozat	Vario plus Eco
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó