

Garant**Vario plus eco tartó könyökös 90°, jobbos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274502 20
GTIN	4067263120483
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz. Vario plus eco lapkatartó.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Műszaki leírás

L ₁	54 mm
Szárszélesség b	20 mm
Teljes hossz L	85 mm
L ₂	16 mm
Szerelőcsavar	279815 9

Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó