

Garant

**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás,
Munkatartomány Ø: 33-64mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	327470 33-64
GTIN	4067263558224
Árucikk kategória	31G

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsa erősen ötvöztött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

Befogókör Ø A	32 mm
Munkatartomány Ø	33 - 64 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	16 mm
Hossz C	30 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

