

**Garant****Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás,  
Munkatartomány Ø: 21-40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327472 21-40
GTIN	4067263558279
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

**Alkalmazható:**

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

**Figyelem:**

**Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.**

**Műszaki leírás**

Befogókör Ø A	20 mm
Munkatartomány Ø	21 - 40 mm
Hossz C	30 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	12 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

