

Garant**Menesztótárca közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás,
Munkatartomány Ø: 13-24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327472 13-24
GTIN	4067263558255
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Menesztótárca erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

Hossz C	36 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	6 mm
Befogókör Ø A	12 mm
Munkatartomány Ø	13 - 24 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

