

Garant**SOMT 09T304 TR, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül **stabil váltólapkák** a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 09T304 TR
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	215 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		