

Garant**Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Øxteljes hossz: 8X260mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789040 8X260
GTIN	4067263384946
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A **4x90° geometria** a speciális fejlesztésű **azonos magasságú vágóélel** és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögztetéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. **Radiális** kialakítású **vasalás védelem**: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot. Robusztus **egyrészes** keményfém lapka 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

Előny:

- **Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **A 4x4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

Műszaki leírás

Ø	8 mm
Spirálhossz	210 mm
Teljes hossz	260 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus

Termék fajtája

Kőzetfúró