

**HOLEX****Sodrott ecsetkefe Acélhuzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 28X0,35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

**Műszaki leírás**

Keferész hossza H <sub>1</sub>	28 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Sodratok száma	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Sörte vastagsága	0,35 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Ecsetkefe

