

**Garant****Sík- / sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215050 50/5   |
| GTIN              | 4045197132628 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Kivitel:

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

### Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Felfogó furat Ø               | 22 mm                |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub> | 40 mm                |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>       | 50 mm                |
| Hozzávaló váltólapka          | SOMT 09T304          |
| Váltólapka csavar készlet     | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Vágóélek száma Z              | 5                    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Szárkivitel          | furattal    |
| Beállítási szög κ    | 90 fok      |
| Marási felhasználási | Sarokmarás  |
| Élek felosztása      | egyenlőtlen |
| belső hűtés          | igen        |
| Szerszámcsere        | PowerCard   |
| Termék fajtája       | Sarokmaró   |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                             | 219810     |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP | 674252 9IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm  | 211750 2,2 |